

Broca Cylindrical DIN 1869 HSSG Blanc 5,5X260MM



Referência	9L352606
Marca	-
UBB	500512511279
UNSPSC	23241639
EAN	8715494547116
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento total	260
Broca de diâmetro	5.5
Sistema de fixação	Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte	180
Adequado para aço	Sim
Adequado para madeira	Sim
Material de corte	Outro
Ângulo da ponta	130
Forma da haste	Cilíndrico
Direção de corte	Direita
Broca em espiral	Sim

Normas