

Broca Cylindrical DIN 1869
HSSG Blanc 6,8X370MM



Referência	9T397966
Marca	-
UBB	500512512269
UNSPSC	23241639
EAN	8715494547215
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento total	370
Broca de diâmetro	6.8
Sistema de fixação	Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte	250
Adequado para aço	Sim
Adequado para madeira	Sim
Material de corte	Outro
Ângulo da ponta	130
Forma da haste	Cilíndrico
Direção de corte	Direita
Broca em espiral	Sim

Normas