



Bosch Chaser de parede GNF35CA-1400W

Referência	B4405.000.010
Marca	-
UBB	500505916303
UNSPSC	23101513
EAN	3165140253390
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Altura	346
Tensão	0
Comprimento	316
Consumo nominal de energia	1400
Peso da máquina	4.7
Diâmetro do disco	150
Largura da ranhura	39
Profundidade de corte	35

Normas