



KNIP ALICATE PONT01 2006-160MM

Referência	K1020.600.160
Marca	-
UBB	419100384900
UNSPSC	27112126
EAN	4003773033783
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento total	160
Versão	Cromado & isolados com capas de componentes múltiplos, testado por vde

Normas

ISO	5745
-----	------

Observações	Short, flat jaws. Serrated gripping surfaces. Special tool steel, oil-hardened and tempered. Finish 1 = Head polished. Handles plastic coated. Finish 2 = Head polished. Handles with two-colour dual component sleeves. Finish 5 = Plier chrome plated. Handles with two-colour dual component sleeves. Finish 6 = Plier chrome plated. Handles insulated with two-colour dual componentsleeves 1000 V VDE-tested DIN EN/IEC 60900.
-------------	--

Finish 7 = Plier
chrome plated.
Handles dipped
plastic insulated
1000 V VDE-tested
DIN EN/IEC 60900.