



KNIP ALICATE PATO 3301-160MM

Referência	K1033.100.160
Marca	-
UBB	419100395062
UNSPSC	27112125
EAN	4003773016663
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Versão	Preto revestimento contra oxidação & com revestimento de plástico
--------	---

Comprimento total 160

Observações Duckbill-shaped jaws 9mm wide at the tip and tapering to 1.5mm thickness. Chrome-Vanadium electric steel, oil-hardened and tempered. Finish 1 = Head polished. Handles plastic coated. Finish 3 = Plier chrome plated. Handles plastic coated. Finish 5 = Plier chrome plated. Handles with two-colour dual component sleeves.

Normas

ISO 5743