

Bahco Lima rotativa SC C 16 25 C 08



Referência	S5489.001.720
Marca	-
UBB	500500066625
UNSPSC	23251706
EAN	7311518100933
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Forma da cabeça	Cilindro de ponta esférica
Diâmetro do eixo	8
Comprimento de trabalho	25
Material de corte	HM
Com veio	Sim
Cortador de diâmetro	16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032	WRC

Normas