



Bahco Lima rotativa SC F 10 20 M 06

Referência	S5492.001.635
Marca	-
UBB	203203057807
UNSPSC	23251706
EAN	7311518035891
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Forma da cabeça	Árvore de nariz redondo
Diâmetro do eixo	6
Comprimento de trabalho	20
Material de corte	HM
Com veio	Sim
Cortador de diâmetro	10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032	RBF

Normas