

Bahco Lima rotativa SC G 12 25 M 08



Referência	S5493.001.690
Marca	-
UBB	203203055827
UNSPSC	23251706
EAN	7311518036362
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (mm)	12
Número de roscas	24
Observações	DIN: SPG. Pointed nose improves use in confined spaces. Type of cut: M = Medium, C = Coarse.

Normas