

Bahco Lima rotativa SC M 10 22 M 06



Referência	S5497.001.610
Marca	-
UBB	203203065727
UNSPSC	23251706
EAN	7311518036881
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Forma da cabeça	Cone pontiagudo
Diâmetro do eixo	6
Comprimento de trabalho	22
Material de corte	HM
Com veio	Sim
Cortador de diâmetro	10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032	SKM

Normas