



Bahco Lima rotativa SC M 12 27 M 06 X

Referência	S5497.001.637
Marca	-
UBB	203203109053
UNSPSC	23251706
EAN	7311518036959
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Forma da cabeça	Cone pontiagudo
Diâmetro do eixo	6
Comprimento de trabalho	27
Material de corte	HM
Com veio	Sim
Cortador de diâmetro	12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032	SKM

Normas