

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 6,0 MM



Referência	U0002.060.001
Marca	-
UBB	240201343672
UNSPSC	23241639
EAN	8715494653404
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento total	101
Broca de diâmetro	6
Sistema de fixação	Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte	63
Adequado para aço inoxidável	Sim
Adequado para aço	Sim
Ângulo da ponta	135
Forma da haste	Cilíndrico
Direção de corte	Direita
Broca em espiral	Sim

Normas

Especificação técnica

Desenho técnico

