

Fabory Broca Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,5X350MM



Referência	U0020.065.350
Marca	-
UBB	240201341361
UNSPSC	23241639
EAN	8715494656566
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Comprimento total	330
Broca de diâmetro	6.5
Sistema de fixação	Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte	235
Adequado para aço	Sim
Material de corte	Outro
Ângulo da ponta	118
Forma da haste	Cilíndrico
Direção de corte	Direita
Broca em espiral	Sim

Normas

Especificação técnica

Desenho técnico

