

## Parafuso sextavado UNF ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superfície Gr.5 1/2-20X4 Inch



Referência	U01060.050.0400
Marca	-
UBB	500620704907
UNSPSC	31161620
EAN	8717077337091
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Classe	Gr.5
Diâmetro	1/2
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Comprimento (L) (Inch - ft)	4 Inch
Material (comprimento)	Aço
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
TPI	20
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Info	ft = rosca total

### Normas

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

### Especificação técnica

F	3/4
H	5/16
L <sub>T</sub> (min.): L>6 Inch	1.50
LT (min.): L≤6 Polegadas	1.25
Fios por polegada	20

### Desenho técnico

