

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superfície Gr.8 3/8-16X1/2 ft

Referência	U04100.037.0050
Marca	-
UBB	500620775527
UNSPSC	31161620
EAN	8717077344396
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3/8 Inch
Comprimento	1/2 Inch
Classe	Gr.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	16
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlementft = fully threaded

Normas

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Especificação técnica

F	0.5625
H	0.234375
LT (min.): L6 Inch	1.25

Desenho técnico

LT (min.): $L \leq 6$ 1
Pulgadas

FABORY

