

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Passivado a amarelo Gr.8 3/8-16X2.1/2



Referência	U04104.037.0250
Marca	-
UBB	500620808203
UNSPSC	31161620
EAN	8717077347656
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	Gr.8
Diâmetro	3/8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Comprimento (L) (Inch - ft)	2.1/2
Material (comprimento)	Aço
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
TPI	16
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Info	Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica ft = Totalmente roscado

Normas

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Especificação técnica

F	9/16
H	15/64
L _T (min.): L>6 Inch	1.25

Desenho técnico

LT (min.): $L \leq 6$ 1

Polegadas
EXPODV

Fios por polegada 16

IN FASTENING SOLUTIONS

