

Parafuso sextavado UNF ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superfície Gr.8 9/16-18X6 Inch



Referência	U04160.056.0600
Marca	-
UBB	500620849470
UNSPSC	31161620
EAN	8717077351776
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	Gr.8
Diâmetro	9/16
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Comprimento (L) (Inch - ft)	6 Inch
Material (comprimento)	Aço
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
TPI	18
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Info	Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica ft = Totalmente roscado

Normas

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Especificação técnica

F	13/16
H	23/64

Desenho técnico

L_T (min.): $L > 6$ Inch	1.625
L_T (min.): $L \leq 6$	1.375
FABORY POLEGADAS OF COURSE. <small>SETTING THE STANDARD IN FASTENING SOLUTIONS</small>	
Fios por polegada	18

