

Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior serie UNF 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sem tratamento de superfície #0-80X3/8 ft



Referência	U07040.006.0037
Marca	-
UBB	500620959196
UNSPSC	31161605
EAN	8717077362604
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	NO.0
Comprimento	3/8 Inch
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM A574
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Normas

ASME	B18.3
------	-------

Rosca	Unified National Fine
Info	<p>Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante. Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superfície podem causar problemas de montagem. Aviso:</p>

FABORY

electro-zincagem
destes produtos
pode causar
disfunção
hidrogénica.ft =
totalmente roscado

Especificação técnica

A	0.096
H	0.06
J	0.05
LT (min.)	0.5
Fios por polegada	80

Desenho técnico

