



Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior serie UNF 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sem tratamento de superfície 1/4-28X3.1/2

Referência	U07040.025.0350
Marca	-
UBB	500620969740
UNSPSC	31161605
EAN	8717077363663
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1/4 Inch
Comprimento	3.1/2 Inch
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM A574
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Normas

ASME	B18.3
------	-------

Rosca	Unified National Fine
Info	Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante. Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superfície podem causar problemas de montagem. Aviso:

FABORY electro-zincagem
destes produtos
pode causar
disfunção
hidrogénica.ft =
totalmente roscado

Especificação técnica

A	0.375
H	0.25
J	0.1875
LT (min.)	1
Fios por polegada	28

Desenho técnico

