

## Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior serie UNF 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sem tratamento de superfície 1.3/8-12X7 Inch



Referência	U07040.137.0700
Marca	-
UBB	500620988898
UNSPSC	31161605
EAN	8717077365575
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.3/8 Inch
Comprimento	7 Inch
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM A574
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Rosca	Unified National Fine
-------	-----------------------

Info  
Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante. Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superfície podem causar problemas de montagem. Aviso:

### Normas

ASME	B18.3
------	-------

# FABORY

electro-zincagem  
destes produtos  
pode causar  
disfunção  
hidrogénica.ft =  
totalmente roscado

## Especificação técnica

A	2.062
H	1.375
J	1
LT (min.)	3.44
Fios por polegada	12

## Desenho técnico

