

Parafuso cabeça oval UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincado 1/4-20X7/8



Referência	U07151.025.0087
Marca	-
UBB	500621003960
UNSPSC	31161518
EAN	8715492889133
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1/4 Inch
Comprimento	7/8 Inch
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM F835
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Unified National Coarse

Info

Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas. A marcação destes parafusos não é obrigatória. Devido à desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida. **ATENÇÃO:** como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho

Normas

ASME B18.3

FABORY

até 1 polegada,
zincagem pode
causar problemas de
fiting.

Especificação técnica

A	0.437
H	0.132
J	0.15625
Fios por polegada	20

Desenho técnico

