

## Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincado #4-40X5/8 ft



Referência	U07415.011.0062
Marca	-
UBB	500621034577
UNSPSC	31161518
EAN	8717077368125
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	NO.4
Comprimento	5/8 Inch
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM F835
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Unified National Coarse

### Normas

ASME	B18.3
------	-------

Info ft = rosca total Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida. **ATENÇÃO:** como a norma do produto especifica uma tolerância de 3A para roscas até 1 polegada, zincagem pode originar problemas de fitting.

## Especificação técnica

A	0.255
H	0.083
J	0.0625
LT (min.)	0.75
Fios por polegada	40

## Desenho técnico

