

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sem tratamento de superficie 1/4-28X3/8 ft



Referência	U07566.025.0037
Marca	-
UBB	500621046795
UNSPSC	31161518
EAN	8717077369184
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1/4 Inch
Comprimento	3/8 Inch
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM F835
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Unified National Fine

Info

ft = rosca total Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida. **ATENÇÃO:** como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fitting.

Normas

ASME B18.3

Especificação técnica

A	0.531
H	0.161
J	0.15625
LT (min.)	1
Fios por polegada	28

Desenho técnico

