

Fabory Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 6



Referência	U0803.060.001
Marca	-
UBB	240203244712
UNSPSC	23241615
EAN	
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Modelo	Macho de máquina
Comprimento da rosca	10
Comprimento total	80
Diâmetro do eixo	4.5
Tipo de rosca	Métrico
Comprimento de corte	10
Rosca de passo	1
Adequado para furos cegos	Sim
Material de corte	HSS-E
Chave quadrada	3.4

Normas

Especificação técnica

Desenho técnico

