

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço SAE J429 Sem tratamento de superfície Gr.2 1/2-13X2.1/2

Referência	U08200.050.0250
Marca	-
UBB	500621068641
UNSPSC	31161620
EAN	8717077376939
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1/2 Inch
Comprimento	2.1/2 Inch
Classe	Gr.2
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	13
Info	ft = fully threaded

Normas

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Especificação técnica

F	0.75
H	0.3125
LT (min.): L6 Inch	1.5
LT (min.): L≤6 Polegadas	1.25

Desenho técnico

