



Parafuso cabeça oval arreigada quadrada UNC ASME B18.5 Aço SAE J429 Zincado Gr.5 5/16-18X1 Inch

Referência	U08320.031.0100
Marca	-
UBB	500624001920
UNSPSC	31161612
EAN	8717077380745
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	5/16 Inch
Comprimento	1 Inch
Classe	Gr.5
Material	Aço
Material técnico	SAE J429
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Unified National Coarse

Normas

ASME	B18.5
------	-------

Especificação técnica

O (max.)	0.324
P (max.)	0.187
A (max.)	0.719
H (max.)	0.176
LT (min.): L6 Inch	1.125
LT (min.): L≤6 Polegadas	0.875
Fios por polegada	18

Desenho técnico

