

## Fabory Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 5



Referência	U1425.050.001
Marca	-
UBB	240202518157
UNSPSC	23241615
EAN	
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Modelo	Macho de máquina
Comprimento da rosca	8
Comprimento total	70
Diâmetro do eixo	6
Tipo de rosca	Métrico
Comprimento de corte	8
Rosca de passo	0.8
Adequado para furos cegos	Sim
Material de corte	HSS-E
Identificação do anel de cor	Verde
Chave quadrada	4.9

### Normas

### Especificação técnica

### Desenho técnico

