



Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G 3/8

Referência	U1663.096.001
Marca	-
UBB	240203273422
UNSPSC	27110000
EAN	
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Modelo	Caçonete
Diâmetro exterior	27
Tipo de rosca	UNF
Tamanho da rosca (métrica)	9.6
Número de dentes por polegada	24
Material de corte	HSS
Tamanho da rosca (polegadas)	3/8 polegadas

Normas

Especificação técnica

Desenho técnico

