

Parafuso cabeça de embeber fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincado #6-32X3/8



Referência	U24540.013.0037
Marca	-
UBB	500624943519
UNSPSC	31161504
EAN	8715492973030
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	#6
Comprimento (L) (Inch - ft)	3/8
TPI	32
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

Especificação técnica

A (max.)	0.262
H (max.)	0.083
J (max.)	0.048
T (max.)	0.038
Fios por polegada	32

Desenho técnico

