



Parafuso cabeça de embeber fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincado #6-32X3.

Referência	U24540.013.0300
Marca	-
UBB	500625165187
UNSPSC	31161504
EAN	8715492973160
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	NO.6
Comprimento	3 Inch
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Low carbon steel
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	32

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

Especificação técnica

A (max.)	0.262
----------	-------

Desenho técnico

H (max.) 0.083

J (max.) 0.048

T (max.) 0.038

