

Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 #2-56X1.1/2



Referência	U51050.008.0150
Marca	-
UBB	500621281996
UNSPSC	31161605
EAN	8717077388536
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	NO.2
Comprimento	1.1/2 Inch
Classe	CW / CW1
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM F837 304
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Info	ft = rosca total

Normas

ASME	B18.3
------	-------

Especificação técnica

A	0.14
H	0.086
J	0.078125
LT (min.)	0.62
Fios por polegada	56

Desenho técnico

