FABORY



Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie **UNC 1960 ASME B18.3 Aço** inoxidável (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 #6-32X5/8 ft

Referência	U51050.013.0062
Marca	-
UBB	500621286458
UNSPSC	31161605
EAN	8717077388987
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

B18.3

Parâmetros técnicos

Normas ASME Diâmetro NO.6

5/8 Inch

Comprimento Classe CW / CW1 **Encaixe** Sextavado interior Forma da cabeça Cabeça cilindrica Material Aço inoxidável Material técnico ASTM F837 304 Direção da rosca Direita

Rosca **Unified National**

Coarse

Info ft = rosca total

Especificação técnica

Α	0.226
Н	0.138
J	0.109375
LT (min.)	0.75
Fios por polegada	32

Desenho técnico

