

## Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 #6-32X5/8 ft



Referência	U51050.013.0062
Marca	-
UBB	500621286458
UNSPSC	31161605
EAN	8717077388987
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Classe	CW / CW1
Diâmetro	#6
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Comprimento (L) (Inch - ft)	5/8
Material (comprimento)	Aço inoxidável (Inox)
Material técnico	ASTM F837 304
Direção da rosca	Direita
TPI	32
Info	ft = rosca total

### Normas

ASME	B18.3
------	-------

### Especificação técnica

A	0,226
H	0.138
J	7/64
L <sub>T</sub> (min.)	0.75
Fios por polegada	32

### Desenho técnico

