

Parafuso cabeça redonda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #8-32X1.



Referência	U51211.016.0100
Marca	-
UBB	500625017677
UNSPSC	31161504
EAN	8717077796126
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	#8
Comprimento (L) (Inch - ft)	1 Inch
TPI	32
Encaixe	Phillips
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material (comprimento)	Aço inoxidável (Inox)
Material técnico	A2 (AISI 304/18-8)
Direção da rosca	Direita

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

Especificação técnica

A (max.)	0.309
H (max.)	0.120
Nr. fenda	2
Fios por polegada	32

Desenho técnico

