

Parafuso fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #2-56X1/4



Referência	U51341.008.0025
Marca	-
UBB	500625050736
UNSPSC	31161504
EAN	8717077791299
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	#2
Comprimento (L) (Inch - ft)	1/4
TPI	56
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Fillister head
Material (comprimento)	Aço inoxidável (Inox)
Material técnico	A2 (AISI 304/18-8)
Direção da rosca	Direita

Normas

ASME	B18.6.3
------	---------

Especificação técnica

O (max.)	0.083
A (max.)	0.14
H (max.)	0.062
J (max.)	0.031
T (max.)	0.037
Fios por polegada	56

Desenho técnico

