

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNF ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1 #0-80X3/8 ft



Referência	U51566.006.0037
Marca	-
UBB	500621337699
UNSPSC	31161518
EAN	8717077394193
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	NO.0
Comprimento	3/8 Inch
Classe	CW / CW1
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM F879 304
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Fine

Info ft = rosca total Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida. **ATENÇÃO:** como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fitting.

Normas

ASME	B18.3
------	-------

Especificação técnica

A	0.138
H	0.044
J	0.035
LT (min.)	0.5
Fios por polegada	80

Desenho técnico

