



Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F837 316 CW / CW1 1/4-20X3/8 ft

Referência	U55050.025.0037
Marca	-
UBB	500621377786
UNSPSC	31161605
EAN	8717077397880
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1/4 Inch
Comprimento	3/8 Inch
Classe	CW / CW1
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM F837 316
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Info	ft = rosca total

Normas

ASME	B18.3
------	-------

Especificação técnica

A	0.375
H	0.25
J	0.1875
LT (min.)	1
Fios por polegada	20

Desenho técnico

