



**Porca auto bloqueante heavy com inserto não metálico, tipo NM/NE
 UNC ASME B18.16.6 Aço inoxidável (Inox) ASTM F594 316 CW 5/8-11**

Referência	U55730.062.0001
Marca	-
UBB	500621397909
UNSPSC	31161727
EAN	8717077398894
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	5/8
Observações	Número de diâmetro de rosca (#) são porcas de bloqueio estilo NM, outros diâmetros são estilo NE.
Classe	CW
Encaixe	Sextavado
Material (comprimento)	Aço inoxidável (Inox)
Material técnico	ASTM F594 316
Direção da rosca	Direita

Normas

ASME	B18.16.6
------	----------

Especificação técnica

A	0,940
C	0,765
Fios por polegada	11

Desenho técnico

