

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M20X240

Cod Articol	01000.200.240
Marcă	-
UBB	950351016908
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009388
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M20
Lungime	240 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	240
P	2.5
s	30

Desen tehnic

