

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M22X240

Cod Articol	01000.220.240
Marcă	-
UBB	950351019225
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009685
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M22
Lungime	240 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	240
P	2.5
s	32

Desen tehnic

