

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M24X380

Cod Articol	01000.240.380
Marcă	-
UBB	950351021692
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010094
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M24
Lungime	380 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	380
P	3
s	36

Desen tehnic

