

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M33X110

Cod Articol	01000.330.110
Marcă	-
UBB	950351026808
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010780
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M33
Lungime	110 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	110
P	3.5
s	50

Desen tehnic

