

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M36X260

Cod Articol	01000.360.260
Marcă	-
UBB	950351029877
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011206
PKG. of 2	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M36
Lungime	260 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	260
P	4
s	55

Desen tehnic

