

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M48X190

Cod Articol	01000.480.190
Marcă	-
UBB	500644585787
UNSPSC	31161620
EAN	8717077007123
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M48
Lungime	190 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	108
b (min.): L200mm	121
b (min.): L≤125mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	190
P	5
s	75

Desen tehnic

