



#uruburi fit cap hexagonal cu filet scurt DIN 609 O#el Simplu 8.8 M16X120X94

Cod Articol	01040.160.120
Marcă	-
UBB	500644609702
UNSPSC	31161620
EAN	8717077009868
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M16
Lungime (L) (mm)	120
Lg (max.)	94
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagonal
Forma de cap	Cap hexagonal
Material (lung)	O#el
Direc#ie filet	Dreapta
Tratament al suprafe#ei	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	609
-----	-----

Specificatii tehnice

b:50mm<L≤150mm	27
b (min.): L>150mm	32
b:L≤50mm	25
d _s (k6)	17 (17,001-17,012)
k	10
P	2
s	24
Toleran#ă burghiu ø	H7

Desen tehnic

