



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat metric fin DIN 960 Oțel Simplu 8.8 M12X1,50X45

Cod Articol	01060.120.045
Marcă	-
UBB	950351127705
UNSPSC	31161620
EAN	8715492019813
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	45 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric fin

Standarde

DIN	960
NF	E25-152
NEN	1555
ISO	8765

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.5
s	19

Desen tehnic

