



Șurub cu cap hexagonal, filet metric cu pas extrafin DIN 960 Oțel Simplu 8.8 M18X1,50X160

Cod Articol	01061.180.160
Marcă	-
UBB	952351410586
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020932
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M18
Lungime	160 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric extrafin

Standarde

DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	160
P	1.5
s	27

Desen tehnic

