



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M5X35

Cod Articol	01200.050.035
Marcă	-
UBB	950351140732
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024763
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	35 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	35
P	0.8
s	8

Desen tehnic

