



Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M6X90

Cod Articol	01200.060.090
Marcă	-
UBB	950351142639
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025005
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	90 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Specificatii tehnice

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	90
P	1
s	10

Desen tehnic

