

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M4X50

Cod Articol	01220.040.050
Marcă	-
UBB	954351334188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032942
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	50 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Specificatii tehnice

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	50
P	0.7
s	7

Desen tehnic

