

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M6X50

Cod Articol	01220.060.050
Marcă	-
UBB	950351167065
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033116
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	50 mm
Clasă	8.8
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	50
P	1
s	10

Desen tehnic

